

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor für Kugelsperbolzen mit Drehbetätigung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperbolzen mit Drehbetätigung, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob der Kugelsperbolzen mit Drehbetätigung verriegelt ist oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperbolzen befindet.

Werkstoff:

Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.
Sensor Edelstahl.
Klemmmutter Messing.

Ausführung:

Aufnahmebuchse und Sensor blank.
Klemmmutter vernickelt.

Hinweis:

Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.

Technische Daten:

Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <3500 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC

Anwendung:

Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich ein Kugelsperbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet.

Montage:

Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.


Sicherheit:

Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.

Zeichnungshinweis:

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor für Kugelsperbolzen mit Drehbetätigung


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



1) LED

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Zeichnungen



Artikelübersicht

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor

Bestellnummer	Form	Form-Typ	D	D1	D2	M	H	H1	H2	L	N	T	SW
K1843.12061611	B	mit Gewinde und Bund f. KSB m. Drehbet.	6,2	20	3	M16x1,5	20	3	4	27	2,5	2	5
K1843.12102011	B	mit Gewinde und Bund f. KSB m. Drehbet.	10,2	25	3	M20x1,5	23	3	4	27	2,5	2	5