

## Blume Förderanlagen Tragrolle



Lauffläche aus Kunststoff, Traglast 7 kg, Länge x Durchmesser 200 x 40 mm, mit Federachse



Artikelnummer: 105042

## Blume Förderanlagen Tragrolle

### Einzelrolle

Tragrolle

- Lauffläche aus Kunststoff
- Traglast 7 kg
- Länge x Durchmesser 200 x 40 mm
- mit Federachse
- Einspannlänge 206 mm

### Technische Details

|                |              |               |            |
|----------------|--------------|---------------|------------|
| Fördertechnik  | Förderbahnen | Länge         | 200 mm     |
| Bahntyp        | Rollenbahn   | Durchmesser   | 40 mm      |
| Bahnkomponente | Rolle        | Achstyp       | Federachse |
| Rollentyp      | Tragrolle    | Einspannlänge | 206 mm     |
| Material       | Kunststoff   | Gewicht       | 0,2 kg     |
| Traglast       | 7 kg         |               |            |

### Dazu passt auch ...

505362



Gurtwanständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 520983 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 523822 |  | Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm       |