

SCHABER SCRAPEX CLEANY


JETZT ORDERN!

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Bestellnummer | 5644.08 |
| Maße Schaber (L x B x H) | 106 x 12,5 x 50 mm |
| Gewicht Schaber | 35,0 g |
| Basismaterial | Kunststoff |
| Varianten | 544.02 |



VERSENKBARE
KLINGE

**Großer Schabbereich
(36 mm breit)**
zum Reinigen von glatten
Oberflächen



Sicherer Klingenwechsel
für ein effizientes Arbeiten

3in1-Schieber
zum Auslösen, Verbergen
und Wechseln der Klinge

Praktische Öse
zum sicheren
Befestigen

Abgerundete, einziehbare Klinge
zum Schutz vor Beschädigungen
und Verletzungen


**Abgerundeter
ergonomischer Griff**
für Rechts- und Linkshänder

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

MARTOR-SCHABER SCRAPEX CLEANY

SICHERHEITSTECHNIK



Versenkbare Klinge

Die Klinge steht dir permanent zu Verfügung. Du kannst sie per Hand in den Griff zurückziehen, um den Schabersicher ablegen und transportieren zu können.

TECHNISCHE MERKMALE

| | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Klingenwechsel ohne Werkzeug | Ergonomisch | Schabbereich | Für Rechts- und Linkshänder |
| Öse zum Befestigen | Versenkbare Klinge | Industrieklinge abgerundet | Werbedruckgeeignet |

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Aufkleber, Etikett



Ceranfeld

MONTIERBARE KLINGEN

| | |
|---|---------------------|
| BÜGELKLINGE NR. 60044 | NR. 60044.50 |
| 0,30 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Magazin | |
| BÜGELKLINGE NR. 44 | NR. 44.50 |
| 0,30 mm, 10 im Magazin | |
| BÜGELKLINGE NR. 144 | NR. 144.50 |
| 0,25 mm, rostfrei, 10 im Magazin | |

VERPACKUNGSAANGABEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Verpackungseinheit | 1 Schaber (lose) (10 Schaber im Umkarton) |
| Maße Schaber (lose) | 106 x 12,5 x 50 mm |
| Gewicht Schaber (lose) | 35,0 g |
| EAN-Code Einzelkarton | 4002632803949 |
| Maße Umkarton | 105 x 105 x 60 mm |
| Gewicht Umkarton | 390,0 g |
| EAN-Code Umkarton | 4002632853944 |