


PRODUKTDATENBLATT

RS24

TOPLINE ●●●


●●●○○○ Lebensdauer

Form 27



- Hohe Zerspanungsleistung
- Kein Zusetzen der Scheibe
- Minimale Materialerwärmung

Schruppscheibe mit speziellen Füllstoffen verhindern das Zusetzen und gewährleisten effizientes und kontinuierliches Schleifen.



Typenbezeichnung	RS24
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	200377
GTIN	4011890002070
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,695 kg
Produktabmessung	230 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24N-BF28
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044452
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	6,950 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE