

PRODUKTDATENBLATT

RS50 LONGLIFE

TOPLINE ●●●

●●●●● Lebensdauer


Form 27



- Ideal zur kraftvollen Bearbeitung von Stahl und Guss
- Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer
- Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen

Leistungsstarke Schruppscheibe mit hoher Bindungshärte für lange Lebensdauer und hohen Materialabtrag.

 Speziell für den Kantenschliff geeignet



Typenbezeichnung	RS50 LONGLIFE
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	210055
GTIN	4011890094945
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,420 kg
Produktabmessung	180 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	73AC24R9BF13585
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890094952
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,200 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE