

gammatex® FA 3000

wird aus einem besonders strapazierfähigem Gewebe hergestellt. Nähte sind immer wasserdicht versiegelt.

ist schmutz- und staubabweisend und mechanisch stark belastbar. Loser Oberflächenschutz kann durch einfaches Abwaschen / Abbürsten mit Seifenmitteln entfernt werden.

schützt zuverlässig auch gegen Wind und Wetter. Wichtig ist jedoch, dass die Kleidung richtig verschlossen ist und die Kapuze getragen wird.

basiert auf hydrophiler (wasseranziehender) atmungsaktiver PU-Beschichtung. Diese bietet auf der Innenseite des Oberstoffes einen hohen molekularen Durchlass von Wasserdampf. Der durch Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Kleidung entstehende Druck führt den entstehenden Wasserdampf entlang der Molekülketten permanent nach außen ab.

Eventuell beschädigte Schutzkleidung darf nicht weiter eingesetzt werden! Eine Instandsetzung ist nicht möglich.

ACHTUNG: erhebliche Verschmutzung kann zur Reduzierung der elektrostatisch ableitfähigen und ggf. auch der flammhemmenden Eigenschaften führen.

Erfolgt der Einsatz der Schutzkleidung in besonderen Gefährdungsbereichen, so ist diese **vor** Betreten dieser Bereiche anzulegen und vor jedem Einsatz auf unversehrten Zustand zu prüfen.


REINIGUNG • PFLEGE • LAGERUNG



KEIN WEICHPÜLER
KEINE SONSTIGEN ZUSÄTZE
KEINE IMPRÄGNIERMITTEL
BEVORZUGT FEINWASCHMITTEL

WICHTIG: Nicht schleudern, bügeln, wringen oder bleichen!
Bevorzugt chemische Reinigung empfohlen.
Eventuelle Wärmlutter vorher entfernen. Möglichst gewendet waschen.
Nur trocken zusammenlegen - trockene Lagerung, möglichst dunkel.

Die möglicherweise angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen für Warnjacken ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung usw. ab.



Maßangaben in cm

Größentabelle

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1	82-90	90-98	98-108	108-120	120-135	135-141	141-159	159-165
2	78-86	86-94	94-102	102-106	106-111	111-123	123-141	141-147
3	150-156	156-162	162-170	170-178	178-186	186-190	190-198	198-204

Mit Blick auf individuell verschiedene Kleidungsstücke, die üblicherweise unter Wetterschutzjacken getragen werden, wird empfohlen, im Zweifelsfall eine größere Größe zu wählen.



Zertifizierungsstelle Testex AG,
Gottthardstr. 51, 8023 Zürich
Notified body

KIND
ARBEITSSICHERHEIT

Beitragende 3 a
D-30938 Burgwedel
www.kind-arbeitsicherheit.de

05/16

BENUTZERINFORMATION

Multifunktionskleidung

gammatex® FA 3000
VIVA

wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
flammhemmend • leitfähig
chemikaliendicht • Kälteschutz

Warn- und Wetterschutzkleidung

Jacken und Latzhosen

EN 343

EN ISO 14116

EN ISO 20471

EN 1149

EN 13034

EN 14058






EN ISO 14116:2008

BEGRENZTE FLAMMENAUSSBREITUNG

OBERSTOFF: Index 1 / 5H / 40
enthält Decabromdiphenylether
INNENLAGE: Index 3 / 5H / 40
Hautkontakt nur mit Material Index 3



EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIG

Elektrostatisch ableitfähige Schutz-
kleidung darf ohne Zustimmung des
verantwortlichen Vorgesetzten (Sicher-
heitsbeauftragten) nicht in sauerstoff-
angereicherter Atmosphäre getragen
werden.



EN 343:2003 + A1:2007

SCHUTZ GEGEN REGEN

* Jacken ohne Wärmefutter


Die Klassifizierung ist mittels der Zahlen 1 bis 3 rechts
neben dem Piktogramm angegeben. Die obere Zahl
klassifiziert den Wasserdurchgangswiderstand, die untere
den Wasserdampfdurchgangswiderstand. Klassifizierung
der einzelnen Modelle siehe Kleidungslabel.




EN 14058:2004 (mit Wärmefutter)

Schutzkleidung zum Schutz gegen kühle Umgebungen


* Wärmedurchgangswiderstand höchste Klasse (1-3)
x nicht geprüft / wahlweise



einfarbige Jacke



zweifarbige Jacke



zweifarbige Latzhosen

EN ISO 20471:2013

HOCHSICHTBARE WARNTKLEIDUNG

Kleidungsklasse (1-3) für die Mindestfläche des Hintergrundmaterials sowie des
retroreflektierenden Materials. Die Klassifizierung umfasst den Leistungsbereich
von 1 bis 3, wobei 1 für die kleinste und 3 für die größte Schutzwirkung gemäÙ
Norm steht. Klassifizierung der einzelnen Modelle siehe Kleidungslabel.

Die maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor
bezüglich der Lebensdauer der Warnkleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls
von Gebrauch, Pflege und Lagerung ab.



EN 13034:2005

TYP 6 - Prüfung als Anzug

SCHUTZ GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

zulässig nur als Anzug (Jacke u. Latzhose) * ggf. weitere PSA, Spraytest durchgeführt
Referenzmedien:
H₂SO₄ 30%, NaOH 10%, O-Xylene, 1-Butanol

Tabelle Leistungsstufen für Chemikalienschutzkleidung

Abschnitt in EN 14325:2004	Leistungsanforderung	Erreichte Klasse	Bereich min/max
4.4	Abriebfestigkeit	Stufe 6	1-6
4.7	Weiterreißfestigkeit (Trapezverfahren)	Stufe 4	1-6
4.9	Zugfestigkeit	Stufe 6	1-6
4.10	Durchsichthefestigkeit	Stufe 3	1-6
4.12	Flüssigkeitsabweisung	Stufe 2	1-3
4.13	Widerstand gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten	Stufe 3	1-3

gammatex® FA 3000

besteht aus einer hochwertigen Materialkombination

OBERSTOFF: gammatex® FA 3000

98% Polyester hydrophil atmungsaktiv PU beschichtet,
leitfähig durch 2% Carbonfäden flammhemmend
EN ISO 14116 Index 1 / 5H / 40

INNENLAGE: actiflame®

100% CO FR

flammhemmend EN ISO 14116 Index 3 / 5H / 40

erfüllt alle Anforderungen gemäß OEKO-TEX STANDARD 100

bei einem Einsatz als elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung
ist diese geschlossen zu halten. In Kombination mit Hosen gleichen
Schutzniveaus besitzen die Jacken ableitfähige Eigenschaften
gem. EN 1149.

Keine Unterbekleidung aus PA, PES oder Acryl tragen.

Wichtig dabei ist, dass der Träger richtig und sicher geerdet ist. Ein
Ablegen der Kleidung in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht
erlaubt (die Jacken-Kapuze ist vorher aufzusetzen oder abzulegen).

Die Dichtheit gegenüber Chemikalien gem. EN 13034 lässt keine
Übertragung der Ergebnisse auf andere Chemikalien zu. Dafür sind
separate Prüfungen erforderlich.

Bei Einsatz als Chemikalienschutz ist zudem auch eine geeignete
Hose zu tragen.

FA 3000 Latzhosen sind zum Tragen über entsprechender Arbeits-
kleidung bestimmt