

Produktdatenblatt

619 090 3

PEW 9

Die leichte, kompakte

- Optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
- Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kompakte, leichte Bauweise



Allgemein	
Artikelnummer	619 090 3
EAN	4049002026096
Gewicht	520 g
Abmessung	215 mm
Verpackungsmaße	250 x 108 x 43 mm
Technische Daten	
Ausführung	brüniert
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	Aderendhülsen
Kapazität	0,25 – 0,75 mm ² / 1,0 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ² / 6,0 mm ²
Klassifikation	
eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.