

## META

### rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1306 x 336 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 764956



Das Lagersystem



## META Rayonnages sans boulons pour classeurs

### Rayonnage de départ

META rayonnage pour classeurs - rayonnage départ



- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1306 x 336 mm
- charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg
- largeur x profondeur compartiment 1250 x 300 mm
- 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur
- niveaux avec rebord antichute arrière contre la chute de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm

- les canaux longitudinaux en forme de M à 5 pliages garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)
- 5 années de garantie

## Détails techniques





type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	matériau	acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage départ	largeur de compartiment	1250 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	profondeur de compartiment	300 mm
hauteur	2200 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
largeur	1306 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	336 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	surface de tablette	galvanisé // finition peinture époxy
charge maxi par tablette	80 kg	surface de montant	galvanisé // finition peinture époxy
charge maxi par élément	1000 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
type tablette/niveau	tablette en acier	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
équipement des tablettes / nivea	reb. antichute	livraison	prémonté
stabilité des tablettes / niveau	canaux longitudinaux en forme de M // pliage de sécurité	certification	GS // label de qualité RAL
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	garantie	5 années
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	45,3762 kg
stabilité / renfort / entretoise	croisillons		

## Accessoires

101520		séparateur à compartiments, pour rayonnage pour classeurs, autonome, réglage en continu, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150070		chevillage mural pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

150071		kit de chevillage à pied pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150122		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair
488484		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1006 x 336 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
593831		tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1250 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, équipé de canal longitudinal et pli de sécurité, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
593897		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 756 x 336 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
765019		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1256 x 336 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg