


Verbindungskabel

CONNECTION CABLE M12 5M



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung	für 3D-Smart-Sensor Mobile mit analogem Videoausgang PAL

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Schutztart		IP 67; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	277,3
Werkstoffe	Gehäuse: PUR; Dichtung: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinkt	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4305 (Edelstahl / 303) / 1.4305 (Edelstahl / 303)	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei fester Verlegung	≥ 60 mm

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)

Verbindungskabel


CONNECTION CABLE M12 5M



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, TPU, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 3 x 0,25 mm²

Anschluss



- 1: Schirm
- 2: nicht belegt
- 3: Koax-Schirm
- 4: Koax-Leitungskern
- 5: nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)

