



## Beschrijving:

Industriële jerrycan 10 liter met sluiting (met originaliteitsring), natuurkleuren uit breukvast polyethyleen (HD-PE)

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- compacte vorm - handig en stapelbaar
- goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Aflaatkraan met schroefdrop DIN 45 art.-nr. 550600 en vulhulpmiddel art.-nr. 819351
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.7/170/\*B/AST-170017
- w = binnen-Ø van de vulopening = 34 mm
- a = schroefdraad buiten-Ø = DIN 45
- d=diepte=192 mm b=breedte=232 mm h=hoogte=306 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>426301</b>
GTIN	<b>4007228426304</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>6</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Volume in L	<b>10</b>
Gewicht (kg)	<b>0,36</b>
D x B x H (mm)	<b>192 x 232 x 306</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>6</b>
D x B x H (mm)	___ <b>LAENGE_KARTON</b> ___ x ___ <b>BREITE_KARTON</b> ___ x ___ <b>HOEHE_KARTON</b> ___

Brutogewicht VE kg	<b>2,16</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>16</b>
Aantal lagen	<b>4</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,374</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>4</b>
Gewicht (kg)	<b>54,56</b>