

ISOLIERBOLZEN POLYSTYROL / STAHL M5 & M6



Technische Beschreibung

Material: Polystyrol

Gewindeinsätze: Stahl verzinkt


Farbe: grau

Entflammbarkeit: HB (UL 94)

Temperaturbereich: -15°C ~ + 90°C

Durchschlagsfestigkeit: 50kV

Bei der Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen. Alle Maße sind in mm



| Artikel | A | B | C | D | E | Type | VPE-Stckz. |
|---------------|------|----|-----|-----|------|------|------------|
| 10487DA1115.0 | 15,0 | M5 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10487DA1120.0 | 20,0 | M5 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10487DA1125.0 | 25,0 | M5 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |

| Artikel | A | B | C | D | E | Type | VPE-Stckz. |
|---------------|------|----|-----|-----|------|------|------------|
| 10487DA1130.0 | 30,0 | M5 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10487DA1140.0 | 40,0 | M5 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10487DA1145.0 | 45,0 | M5 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10487DA1150.0 | 50,0 | M5 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10488DA1115.0 | 15,0 | M5 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10488DA1120.0 | 20,0 | M5 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10488DA1125.0 | 25,0 | M5 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10488DA1130.0 | 30,0 | M5 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10488DA1140.0 | 40,0 | M5 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10488DA1145.0 | 45,0 | M5 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10488DA1150.0 | 50,0 | M5 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10489DA1120.0 | 20,0 | M5 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10489DA1125.0 | 25,0 | M5 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10489DA1130.0 | 30,0 | M5 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10489DA1140.0 | 40,0 | M5 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10489DA1145.0 | 45,0 | M5 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10489DA1150.0 | 50,0 | M5 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10490DA1115.0 | 15,0 | M6 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10490DA1120.0 | 20,0 | M6 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10490DA1125.0 | 25,0 | M6 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10490DA1130.0 | 30,0 | M6 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10490DA1140.0 | 40,0 | M6 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10490DA1145.0 | 45,0 | M6 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10490DA1150.0 | 50,0 | M6 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 1 | 100 |
| 10491DA1115.0 | 15,0 | M6 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10491DA1120.0 | 20,0 | M6 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10491DA1125.0 | 25,0 | M6 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10491DA1130.0 | 30,0 | M6 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10491DA1140.0 | 40,0 | M6 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10491DA1145.0 | 45,0 | M6 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |
| 10491DA1150.0 | 50,0 | M6 | 7,0 | - | 13,0 | 2 | 100 |

| Artikel | A | B | C | D | E | Type | VPE-Stckz. |
|---------------|------|----|---|-----|------|------|------------|
| 10492DA1115.0 | 15,0 | M6 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10492DA1125.0 | 25,0 | M6 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10492DA1130.0 | 30,0 | M6 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10492DA1140.0 | 40,0 | M6 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10492DA1145.0 | 45,0 | M6 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |
| 10492DA1150.0 | 50,0 | M6 | - | 7,0 | 13,0 | 3 | 100 |