

Productinformatie

97 52 23

Krimptang

Ook te bedienen met twee handen



- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 52 23
EAN	4003773052159
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met antislip kunststof bekleding
gewicht	565 g
Afmetingen	250 x 79 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	niet geïsoleerde kabelschoenen + kabelverbinders
Capaciteit vierkante millimeter	16 / 25 mm ²
Aantal krimpprofielen	2
AWG	6 / 4

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Derde stap: wanneer meer kracht is vereist, v.b. bij geïsoleerde verbinders 6 mm² is dankzij de langere handgrepen Tweede stap: vanaf nu voor de verdere verkrimping de hele hand gebruiken is bediening met twee handen mogelijk



Eerste stap: knijp de benen met twee vingers samen, tot de twee bekken de te krimpen verbinder raken