

Werkzeuge für die Crimptechnik – D-Sub-M

Bezeichnung Artikelnummer

Handcrimpzange
für **Signalkontakte**

09 99 000 0501



Bedruckung

USE WITH CONTACTS
HARTING
09 67 000 xxxx

		Selector					
AWG		18	20	22	24	26	28
18-22	6	6	5	-	-	-	-
20-24	-	6	6	6	-	-	-
22-26	-	-	6	6	6	-	-
24-28	-	-	-	6	6	6	6



Leiterquerschnitt AWG 18 – 28

Positionshülse
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0531

Handcrimpzange
für **Hochstrom-**
kontakte

09 99 000 0509



Positionshülse
für Messer-
und Federkontakte.
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0504

Kontakt-Art.-Nr.	Leiterquerschnitt	Werkzeugeinstellung
09 69 182 x420	AWG 16, 18, 20	3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20
09 69 282 x420	AWG 16, 18, 20	3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20
09 69 182 x421	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14
09 69 282 x421	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14
09 69 182 x422	AWG 10, 12	7 für AWG 10 und 6 für AWG 12
09 69 282 x422	AWG 10, 12	7 für AWG 10 und 6 für AWG 12
09 69 182 x423	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10
09 69 282 x423	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10

Positionshülse
für Messerkontakte.
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0522

Kontakt-Art.-Nr.	Leiterquerschnitt	Werkzeugeinstellung
09 69 282 x821	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14
09 69 282 x823	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10

Positionshülse
für Federkontakte.
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0521

Kontakt-Art.-Nr.	Leiterquerschnitt	Werkzeugeinstellung
09 69 182 x821	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14
09 69 182 x823	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10

Handcrimpzange
für **Koaxialkontakte**
Einlöt-/Crimpversion¹⁾

09 99 000 0503



Crimpeinsatz
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0508



Kontakt-Art.-Nr.	Kammer
09 69 181 x230	B
09 69 281 x230	
09 69 181 x141	C
09 69 281 x141	
09 69 181 x140	B
09 69 281 x140	

Crimpeinsatz
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0515

Kontakt-Art.-Nr.	Kammer
09 69 181 x143	A
09 69 281 x143	

Crimpeinsatz
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0519

Kontakt-Art.-Nr.	Kammer
09 69 181 x233	B
09 69 281 x233	

¹⁾ Nur der Außenleiter ist gecrimpt (Innenleiter ist gelötet)

Werkzeuge für die Crimptechnik – D-Sub-M

Bezeichnung

Artikelnummer

Handcrimpzange
für **Koaxialkontakte**
Crimp-Crimpversion¹⁾,
einsetzbar
für **Innenleiter**

09 99 000 0501



Positionshülse
für Innenleiter
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0507



Kontakt-Art.-Nr.
09 69 182 x140
09 69 282 x140
09 69 182 x230
09 69 282 x230
09 69 182 x232
09 69 282 x232
09 69 182 x233
09 69 282 x233

Handcrimpzange
für **Koaxialkontakte**
Crimp-Crimpversion¹⁾,
einsetzbar
für **Außenleiter**

09 99 000 0503



Crimpeinsatz
für Außenleiter
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0508



Kontakt-Art.-Nr.	Kammer
09 69 182 x140	B
09 69 282 x140	
09 69 182 x230	B
09 69 282 x230	

Kontakt-Art.-Nr.	Kammer
09 69 182 x232	A
09 69 282 x232	

Crimpeinsatz
für Außenleiter
(Bitte separat bestellen)

09 99 000 0519

Kontakt-Art.-Nr.	Kammer
09 69 182 x233	B
09 69 282 x233	