

**Produkttyp-Bezeichnung**

**CM 1243-5**



KOMMUNIKATIONSMODUL CM 1243-5;  
ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-1200 AN PROFIBUS  
ALS DP MASTER BAUGRUPPE;  
PG/OP KOMMUNIKATION;  
S7-KOMMUNIKATION

**Übertragungsrate**

Übertragungsrate / an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

**Schnittstellen**

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS
- für Spannungsversorgung

1  
1

Ausführung elektrischer Anschluss

- an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS
- für Spannungsversorgung

9-polige Sub-D-Buchse (RS485)  
3-polige Klemmleiste

**Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung**

Spannungsart / der Versorgungsspannung

DC

Versorgungsspannung

- extern

24 V

relative positive Toleranz / bei DC / bei 24 V

20 %

relative negative Toleranz / bei DC / bei 24 V

20 %

aufgenommener Strom

- aus externer Versorgungsspannung / bei DC / bei 24 V
- typisch

0,1 A

Verlustwirkleistung

2,4 W

**Zulässige Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation / während Betrieb	0 ... 45 °C
• bei waagerechter Installation / während Betrieb	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

### Bauform, Maße und Gewichte

Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1200 einfach breit
Breite	30 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	0,134 kg

### Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Anzahl der Baugruppen	
• je CPU / maximal	1

### Leistungsdaten

#### Leistungsdaten / PROFIBUS DP

Dienst / als DP-Master / DPV1	Ja
Anzahl der DP-Slaves / am DP-Master / betreibbar	16
Datenmenge	
• des Adressbereiches der Eingänge / als DP-Master / gesamt	512 byte
• des Adressbereiches der Ausgänge / als DP-Master / gesamt	512 byte
• des Adressbereiches der Eingänge / je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereiches der Ausgänge / je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereiches der Diagnosedaten / je DP-Slave	240 byte
Dienst / als DP-Slave	
• DPV0	Nein
• DPV1	Nein

#### Leistungsdaten / S7-Kommunikation

Anzahl der möglichen Verbindungen / für S7-Kommunikation	
• maximal	8
• bei PG-Verbindungen / maximal	1
• bei PG/OP-Verbindungen / maximal	3
• Anmerkung	max. 4 Verbindungen zu anderen S7-Stationen

#### Leistungsdaten / Multiprotokollbetrieb

Anzahl der aktiven Verbindungen / bei Multiprotokollbetrieb	
• ohne DP / maximal	8

• mit DP / maximal

8

**Produktfunktionen / Management, Konfiguration,  
Projektierung**

Projektierungssoftware / erforderlich

STEP 7 Basic/Professional V11 (TIA Portal) oder höher

**letzte Änderung:**

28.04.2014