

Terostat-IX

Plastischer, ungeformter Dichtstoff
für Industrie und Handwerk

Basis: Kunstkautschuk

Stand: 2001-12-14

Produktbeschreibung

Terostat-IX ist ein lösungsmittelfreier, plastischer, selbstklebender Dichtstoff (Knetmasse) auf Kunstkautschukbasis. Er bietet einen guten Korrosionsschutz und kann mit handelsüblichen Öl- und Kunstharzlacken überstrichen werden. Durch ihre Eigenklebrigkeit klebt die Masse auf allen sauberen und trockenen Materialoberflächen und zeigt eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit den verschiedensten Materialien.

Anwendungen

Terostat-IX wird als formlose Knetmasse im Automobil-, Waggon- und Wohnwagenbau sowie in der blechverarbeitenden Industrie, Kühlgeräte-Industrie und im Bauwesen eingesetzt, z. B. zum Verschließen von Öffnungen, bei Kabeldurchbrüchen und Sanitärinstallationen.

Technische Daten

Farbe:	hellgrau
Geruch:	leicht nach Mineralöl
Konsistenz:	weichplastisch, klebend, knetbar
Dichte (20°C):	ca. 1,7 g/cm ³
Festkörpergehalt:	100 %
Penetration: (150 g Konus, 6 s, 20°C)	ca. 75 ¹ / ₁₀ mm
Gebrauchstemperatur:	-30°C bis 80°C
Temperaturstabilität: kurzfristig (bis 1 h)	160°C

Verarbeitung

Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Verarbeitung

Terostat-IX wird von Hand verarbeitet, indem der Dichtstoff portionsweise in gewünschter Menge von der Gesamtmasse abgerissen wird. Diese Portion wird dann am Einsatzort mit der Hand, Glättholz, Spachtel o. ä. in die gewünschte Form gedrückt. Aufgrund seiner Eigenklebrigkeit ergibt Terostat-IX eine einwandfreie Dichtigkeit.

Lagerung

Frostgefährdet:	nein
Empfohlene Lagertemperatur:	15° bis 25°C
Zulässige Lagerzeit:	48 Monate in Originalverpackung

Lieferform

Blisterpack *	200 g
Dose	1 kg
Eimer	16 kg
* als Knetmasse	

Gefahrenhinweise/

Sicherheitsratschläge/

Transportkennzeichnung

siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Henkel Teroson GmbH
Telefon: +49 6221 704-0

D-69112 Heidelberg
Telefax: +49 6221 704-698