

Sprężęła sztywne z nacięciem

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal 1.0718.

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal oksydowana.

Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:

Sprężęła sztywne przenoszą duże momenty obrotowe w sposób skrętnie sztywny i bezluzowy. Stosowane są, gdy nie występują przesunięcia wałów ani błędy równoległości. Nie zużywają się i nie wymagają konserwacji.

Przenoszenie maks. momentu znamionowego może zostać osiągnięte tylko przy optymalnym montażu i stałości wymiaru wałów.

Maks. prędkość obrotowa 4000 obr./min



Zakres temperatury:

-40°C - +175°C.

Na zapytanie:

Pozostałe wymiary.

Rysunki



Przegląd artykułów

Sprężęła sztywne z nacięciem, stal

Sprzęgła sztywne z nacięciem

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	C (DIN 912-12.9)	Moment dokręcania śrub Nm	D1	D4	L	R	Moment znamionowy Nm
K2064.1080	stal	M3x8	2,1	8	24	35	26,8	50
K2064.1100	stal	M4x12	4,6	10	29	45	32,7	70
K2064.1120	stal	M4x12	4,6	12	29	45	32,7	70
K2064.1140	stal	M5x16	9,5	14	34	50	39,4	190
K2064.1150	stal	M5x16	9,5	15	34	50	39,4	190
K2064.1160	stal	M5x16	9,5	16	34	50	39,4	190
K2064.1190	stal	M6x18	16	19	42	65	48,2	300
K2064.1200	stal	M6x18	16	20	42	65	48,2	350
K2064.1350	stal	M8x25	39	35	67	95	74,1	1100
K2064.1250	stal	M6x18	16	25	45	75	50,8	390
K2064.1300	stal	M6x18	16	30	54	83	58,6	475
K2064.1400	stal	M8x25	39	40	77	108	83,4	1325
K2064.1500	stal	M10x25	77	50	85	124	93,2	2250

Sprzęgła sztywne z nacięciem, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	C (DIN 912 A2-70)	Moment dokręcania śrub Nm	D1	D4	L	R	Moment znamionowy Nm
K2064.2080	stal nierdzewna	M3x8	1,1	8	24	35	26,8	16
K2064.2100	stal nierdzewna	M4x12	2,5	10	29	45	32,7	70
K2064.2120	stal nierdzewna	M4x12	2,5	12	29	45	32,7	70
K2064.2140	stal nierdzewna	M5x16	5,4	14	34	50	39,4	160
K2064.2150	stal nierdzewna	M5x16	5,4	15	34	50	39,4	160
K2064.2160	stal nierdzewna	M5x16	5,4	16	34	50	39,4	160
K2064.2190	stal nierdzewna	M6x18	9,6	19	42	65	48,2	260
K2064.2200	stal nierdzewna	M6x18	9,6	20	42	65	48,2	300
K2064.2250	stal nierdzewna	M6x18	9,6	25	45	75	50,8	325
K2064.2300	stal nierdzewna	M6x18	9,6	30	54	83	58,6	400
K2064.2350	stal nierdzewna	M8x25	23	35	67	95	74,1	330
K2064.2400	stal nierdzewna	M8x25	23	40	77	108	83,4	400
K2064.2500	stal nierdzewna	M10x25	46	50	85	124	93,2	688