

RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber



Hublast 2000 kg, Hubbereich 800 mm

Artikelnummer: 507327



RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber

Werkstattausführung

Rangier-Wagenheber

- Hublast 2000 kg
- Hubbereich 800 mm
- Unterfahrhöhe 140 mm
- Teller Ø 126 mm
- Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
- Gewicht 65 kg
- Länge 1185 mm
- Hebel abnehmbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Hebezeugtyp	Rangier-Wagenheber	Bereifung	Polyamid
Hublast	2000 kg	Material	Stahl
Hubhöhe	800 mm	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	140 mm	Farbe	blutorange // RAL2002
Durchmesser Teller	126 mm	Hydraulik Ausstattung	Hydraulik mit

		Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
Länge	1185 mm	Gewicht 65 kg
Hebel Funktion	Hebel abnehmbar	

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibesschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm