



Beschreibung:

Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- Schraubverschluss (Gewinde M45x3) aus galvanisiertem Stahl mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen. Integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung.
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre mit Schraubverschluss und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14001-VP
- t=Tiefe=120 mm b=Breite=230 mm h=Höhe=310 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	434404
GTIN	4007228434392
Zolltarif	73102990
Verpackungseinheit (VE)	5

Farbe	oliv
Volumen in L	5
Gewicht (kg)	1,6
T x B x H (mm)	120 x 230 x 310

Umverpackung

Inhalt in Stück	5
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	8,0
-----------------------	------------

Palette

Anzahl an Kartons	35
Anzahl an Lagen	7
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,32

Kartons pro Lage	5
Gewicht (kg)	300,0