

Pneumatisch bediende
3-weg 3-delige
PVC kogelkraan

P8335

P8335

Robuuste, pneumatisch bediende 3-weg
3-delige PVC-U kogelkraan met L- of T-Boring



DOORLAAT


DN10 (3/8") tot DN50 (2")

AANSLUITING

Lijmmof volgens DIN ASTM JIS
Binnendraad BSP NPT
Opbouwflens volgens ISO 5211

BEDRIJFSDRUK

Van PN16 (3/8") tot PN6 (3")



TEMPERATUUR BEREIK

Maximaal 60°

MATERIALEN

Huis: PVC-U
Kogel: PVC-U
Kogelafdichting: PTFE
As: PVC-U
As afdichting: EPDM / VITON
O-Ring: EPDM / VITON

DOORSTROMINGSRICHTING

Naar keuze.

MONTAGE

Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

MEDIUM

Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

BEDIENING (Standaard)

Met pneumatische actuator in dubbelwerkende of enkelwerkende (Veer sluitend "NC" of veer openend "NO") uitvoering.

STUURMEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

STUURDRUK

5,5 bar, andere stuurdrukken op aanvraag.

PNEUMATISCHE AANSTUURING


Optioneel naar gelang uitvoering met een 3/2, 5/2, 5/3-weg magneetventiel of een positioner met NAMUR-aansluiting.

OPTIES EN TOEBEHOREN

Mechanische of inductieve eindstandschakelaars gemonteerd in een signaalbox of los op de actuator.

Pneumatisch bediende
3-weg 3-delige
PVC kogelkraan

P8335



3P8335	Doorlaat [mm] aansluiting [mm]		max. druk [bar]	M(1) +30% [Nm]	Flens	4-kant	Pneumatische actuator	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]										Bestelcode (2) (3)
	DN	Rp						A	B	C	H	I	M	N	t	Z	Gewicht	
dubbelwerkend	10	d16	16	5,2	F04	11	GTKB-052x90	62	133	38	208	104	52,8	104	16,5	105,5	1,56	3P83351710 / 3P8335xx10
	15	d20	16	5,2	F04	11	GTKB-052x90	62	133	38	208	104	52,8	104	16,5	105,5	1,55	3P83351715 / 3P8335xx15
	25	d25	16	7,2	F04	11	GTKB-052x90	70	133	38	228	104	63	124	19,5	126	1,88	3P83351720 / 3P8335xx20
	25	d32	16	9,1	F04	11	GTKB-052x90	74	133	38	228	104	63,5	124	22,5	127	1,90	3P83351725 / 3P8335xx25
	40	d40	16	11,7	F05	14	GTKB-052x90	84	133	48	264	104	84,5	160	26,5	169	3,25	3P83351730 / 3P8335xx30
	40	d50	16	15,6	F05	14	GTKB-052x90	95	133	48	264	104	85,5	160	31,5	171	3,28	3P83351735 / 3P8335xx35
	50	d63	16	20,8	F05	14	GTKB-052x90	109	133	48	280	104	96,5	176	38,5	193	4,17	3P83351740 / 3P8335xx40
enkelwerkend	10	d16	16	5,2	F04	11	GTKB-052x90/08	62	133	38	208	104	52,8	104	16,5	105,5	1,56	3P83352110 / 3P8335xx10
	15	d20	16	5,2	F04	11	GTKB-052x90/08	62	133	38	208	104	52,8	104	16,5	105,5	1,55	3P83352115 / 3P8335xx15
	25	d25	16	7,2	F04	11	GTKB-052x90/08	70	133	38	228	104	63	124	19,5	126	1,88	3P83352120 / 3P8335xx20
	25	d32	16	9,1	F04	11	GTKB-052x90/08	74	133	38	228	104	63,5	124	22,5	127	1,90	3P83352125 / 3P8335xx25
	40	d40	16	11,7	F05	14	GTKB-052x90/08	84	133	48	264	104	84,5	160	26,5	169	3,25	3P83352130 / 3P8335xx30
	40	d50	16	15,6	F05	14	GTKB-052x90/08	95	133	48	264	104	85,5	160	31,5	171	3,28	3P83352135 / 3P8335xx35
	50	d63	16	20,8	F05	14	GTKB-063x90/08	109	137	48	280	108	96,5	176	38,5	193	4,72	3P83352140 / 3P8335xx40

(1) Losbreekmoment van de afsluiter inclusief 30% veiligheid.

(2) Gelieve bij xx het juiste schakelbeeld aan te geven

Boring en schakelbeeld dubbelwerkend

Boring	T				L
	90°				
	0°				
L	T1 = 18	T2 = 19	T3 = 20	L4 = 17	

Boring en schakelbeeld enkelwerkend

Boring	T				L
	90°				
	0°				
L	T1 = 22	T2 = 23	T3 = 24	L4 = 21	