

Broszura informacyjna

99 00 220 K12

Obcęgi zbrojarskie

(szczypce do drutu zbrojeniowego i plecionek)

DIN ISO 9242

- Z główką o szerokości 12 mm, szczególnie przydatne podczas układania glazury
- Do skręcania i cięcia drutu zbrojeniowego w jednej operacji: szybko i pewnie
- Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowane wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	99 00 220 K12
EAN	4003773027812
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Waga	305 g
Wymiary	220 x 44 x 13 mm
Norma	DIN ISO 9242
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,4 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,6 mm
Długość cięcia w mm	12,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



