

ROLINE F.O. kabel 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 10,0 m

Art.nr.	21.15.8778
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.8778
EAN (een stuk)	7611990196456



ROLINE F.O. Patchkabel in OM4-kwaliteit voor een hoogwaardige glas verkabeling

De OM4 vezel is een 50 micron laser geoptimaliseerde vezel met uitgebreide bandbreedte. Het wordt gebruikt om het systeem te verbeteren voor de bestaande 1 en 10 Gb/s-toepassingen en in de toekomst 40 en 100 Gb/s.

De OM4 vezel ondersteunt Ethernet, Fibre Channel, en OIF toepassingen voor groter bereik van meer dan 550 bij 10 Gb/s en voor extreem lange gebouw backbones en campus backbones van gemiddelde lengte. Met een effectieve modale bandbreedte (EMB, ook wel laser bandbreedte) van de 4700 MHz-km (meer dan tweemaal de IEEE eisen voor 10 Gb/s op 300 meter ondersteuning), is de OM4 vezel ook bijzonder goed geschikt voor kortere afstanden in geschikt voor datacenters en high performance computing toepassingen.

In gebruik bij lage datasnelheden, zoals 100 Mb/s of 1Gb/s is op een lijn met de OM4 OM2 of OM3 vezels. Hun ware kracht van de OM4 vezel met datasnelheden van 10 Gb/s en 40 Gb/s met een bereik van 550m en 300m

De kabel is met hoogwaardige connectoren gefabriceerd en garanderen een goede waarde bij demping en reflectie

- Kabel is een Duplex kabel met een faser type van 50/125µm
- Kleur: Violet

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	10 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM4
Type connector kant 1	LC
Type connector kant 2	ST
Kevlar Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	2,8x6 mm
Buitenmantel Kabel	PVC
Kabel LSOH	nee