


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: E9103VK ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen



Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 110 kg anstatt 50 kg. Die elektrische Leitfähigkeit wird dabei erhalten. 1 Paar wird pro ESD-Etagenwagen mitgeliefert.

Technische Details:



Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1200
Gesamtbreite (mm)	28
Farbe	schiefergrau
Gewicht (kg)	3
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87169090
GTIN	4017976581033