

## VARIOfit chariot à plateaux

force 200 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 600 x 400  
mm, plateforme en bois avec  
équerre antichute (saillante),  
2 tablettes inclinées, Dimensions  
adaptées au bac norme Europe,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203168



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Dessertes de rangement

### pour bacs norme Europe

chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- plateforme en bois avec équerre antichute (saillante)
- 2 tablettes inclinées
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1185 x 455 x 815 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm

- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	Diamètre de roue	125 mm
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
norme européenne	oui	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
longueur de plateau	600 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	400 mm	matériau	acier
nombre de plateaux	3 pièce	matériau de finition	soudé
alignement de niveaux	inclinable	rehausses	aucune
équipement des tablettes / nivea	équerre antichute saillante	équipement chariot	sans équipement
hauteur	1185 mm	rabattable	non
longueur	455 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	815 mm	surface	finition peinture époxy
type de niveau	panneau de bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	bois	garantie	12 années
exécution de plateforme	2 tablettes inclinées		1 pièce
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	31 kg

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris