

# DATENBLATT - M22S-ST-D6



## Fahrgestell, +Kennzeichnung, ON

Typ **M22S-ST-D6**  
Katalog Nr. **216487**

EIN

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

Sortiment		Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör		Tastenzusatzschildträger
		komplett
Breite	mm	30
Höhe	mm	50
Bauform		rund
<b>Farbe</b>		
		schwarz
RAL-Wert		RAL 9005
Beschriftung		EIN
Schutzart		IP66
Anbindung an SmartWire-DT		nein

## Technische Daten

### Allgemeines

Schutzart		IP66
Umgebungstemperatur		
offen	°C	-25 - +70

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I <sub>b</sub>	0
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P <sub>vid</sub>	W 0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P <sub>vid</sub>	W 0
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P <sub>vs</sub>	W 0
Verlustleistungsabgabevermögen	P <sub>ve</sub>	W 0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C -25
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C 70
Bauartnachweis IEC/EN 61439		
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen		
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung		Auf Anfrage
10.2.5 Anheben		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Aufschriften		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften		

10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung		Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion		Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

## Technische Daten nach ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Schildträger für Befehlsgeräte (EC001032)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Schildträger für Befehlsgeräte (ecl@ss13-27-37-12-29 [AKF047019])

Breite	mm	30
Höhe	mm	50
Lochdurchmesser	mm	22
Breite der Öffnung	mm	0
Höhe der Öffnung	mm	0
Farbe		schwarz
Form		rechteckig

## Approbationen

North America Certification

UL/CSA certification not required