



**L 1503 VR**

**Polierer mit breitem Drehzahlbereich**

- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Leichter und starker Polierer mit einstellbarem Drehzahlbereich
- Spindelarretierung



**TECHNISCHE DATEN**

Max. Polierkörper-Ø	<b>160 mm</b>
Leerlaufdrehzahl	<b>1200-3700 /min</b>
Leistungsaufnahme	<b>1200 Watt</b>
Leistungsabgabe	<b>700 Watt</b>
Gewicht	<b>1,9 kg</b>

Typ	Bestell-Nr.
L 1503 VR	<b>250.280</b>

**Lieferumfang:**  
1 seitlicher Handgriff  
1 Griffhaube



**L 1202**

**Kräftiger Polierer mit niedriger Drehzahl, 1600 Watt**

- Hochleistungsmotor: besonders stark belastbar
- Niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Robustes Metall-Verbundgehäuse für optimale Wärmeableitung
- Für den Dauereinsatz mit großen Polierkörpern beim Bürsten, Polieren und Schwabbeln von Holz und Edelstahl
- Spindelarretierung



**TECHNISCHE DATEN**

Max. Polierkörper-Ø	<b>250 mm</b>
Max. Stützteller-Ø	<b>175 mm</b>
Leerlaufdrehzahl	<b>1750 /min</b>
Leistungsaufnahme	<b>1600 Watt</b>
Leistungsabgabe	<b>1100 Watt</b>
Werkzeugaufnahme	<b>M 14</b>
Gewicht	<b>5,1 kg</b>

Typ	Bestell-Nr.
L 1202	<b>278.688</b>

**Lieferumfang:**  
1 seitlicher Handgriff  
1 Handschutz  
1 Griffhalter