



171 261 ...



**Sensor
Sensor
Détecteur**



171 261 **Grundform**
Basic type
Forme de base



171 261 V mit hoher Schutzart
with high protection class
avec indice de protection élevé



Typen Nr. type no. référence	Material material matériau	Schutzart protection class protection	Temperaturbereich temperature range plage de température	Magnetsystem magnet system aimant codé	Luftspalte für sichere Schaltfunktion air gaps for reliable switching function distances pour une commutation efficace a b	
171 261	PBT	IP 67	-25...+75°C	304 200 00 ..	> 0,5 ≤ 4 mm	min. 14 mm
171 261 V	VA/stainless steel/ acier inoxydable	IP 68	-25...+75°C	304 200 00 ..	> 0,5 ≤ 4 mm	min. 14 mm
171 261 .				304 200 00 S/SH/VS	> 3 ≤ 7 mm	min. 20 mm

Achtung: bei Ausschöpfung aller Versatztoleranzen und des gesamten Temperaturbereichs ist eine Verkürzung des Schaltabstandes möglich.

Caution: If all offset tolerances and the entire temperature range have been exhausted, this may result in a reduction of the operating distance.

Attention : Dans le cas où les tolérances d'écartement et les plages de températures admissibles seraient épuisées, il est possible de réduire la portée.

Technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to change specifications without notice.
Sous réserve de modifications techniques.





171 261 ...


Sensor
Sensor
Détecteur




171 261 AT mit Anschlussdose
with connecting box
avec boîtier de connexion



171 261 AY mit Rundstecker M12
with round connector M12
avec connecteur M12



351 150 Kupplungsdose
Female cable connector
connecteur



Typen Nr. type no. référence	Material material matériau	Schutzart protection class protection	Temperaturbereich temperature range plage de température	Magnetsystem magnet system aimant codé	Luftspalte für sichere Schaltfunktion air gaps for reliable switching function distances pour une commutation efficace a b
171 261 AT	PBT	IP 64	-25...+75°C	304 200 00 ..	> 0,5 ≤ 4 mm min. 14 mm
171 261 AY	PBT	IP 67	-25...+75°C	304 200 00 ..	> 0,5 ≤ 4 mm min. 14 mm
171 261 ..				304 200 00 S/SH/VS	> 3 ≤ 7 mm min. 20 mm
351 150	PBT	IP 67	-25...+75°C	—	—