

2361492-2 ✓ AKTIV


Interne TE-Nummer 2361492-2

PCB Antenna, Multi Band, Cat-M/NB-IoT / Cellular, Internal / Embedded Mount, Adhesive Mount, MHF / U.FL / UMCC, Omnidirectional, Single Port

[Auf TE.com ansehen>](#)



Antennen



Antennentyp: **Leiterplatte**

Bandtyp: **Multi-Band**

Primäre Anwendung: **Cat-M/NB-IoT, Mobiltelefon**

Drahtlosanwendung: **Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, LoRaWAN, LPWA, Mobiltelefon, Wi-Fi, Zigbee**

Befestigungsposition: **Intern/Eingebettet**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Antennenanschluss	MHF, MHF1, U.FL, UMCC
Antennen-Produktyp	Antenne

Konfigurationsmerkmale

Antennenausführung	PCB
Antennentyp	Leiterplatte
Bandtyp	Multi-Band
Befestigungsposition	Intern/Eingebettet
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss

Elektrische Kennwerte

Impedanz	50 Ω
Antennenbedienung	Passiv
Stehwellenverhältnis (max.)	<4.0:1

Signalmerkmale

Frequenzband	698 – 960 MHz, 1710 – 2700 MHz
--------------	--------------------------------

Antennengewinn (max.)	4 dB
Frequenzkategorie	698 – 2700
Höchstgewinn	3 < 6 dBi

Sonstige Eigenschaften

Produktgewicht	2.6 g[.092 oz]
----------------	----------------

Montage und Anschlusstechnik

Polarisierung	Linear
Montagetyp	Klebemontage

Abmessungen

Produkdurchmesser	1.13 mm[.044 in]
Produktbreite	15 mm[.59 in]
Produktlänge	65 mm[2.56 in]
Produkthöhe	1 mm[.039 in]
Kabellänge	.05 m[.16 ft]
Kabel-Isolationsdurchmesser (max.)	.7 mm[.028 in]

Betrieb/Anwendung

Funkstandard	LTE, UMTS, US-Dual, EU-Triband & WCDMA
Direktionalität	Omnidirektional

Industriestandards

Primäre Anwendung	Cat-M/NB-IoT, Mobiltelefon
Drahtlosanwendung	Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, LoRaWAN, LPWA, Mobiltelefon, Wi-Fi, Zigbee

Produktverfügbarkeit

Zutreffende Region	Global
--------------------	--------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Tasche und Box
--------------------	----------------

Weitere

Präzisionsniveau	Standard
------------------	----------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2025 (247) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2025 (247) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Brom-/Chlorgehalt – Br und Cl < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile




Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.:10217784-00
ABD,AD-101, COMPACT ASSY, 4MM



TE Teilenr.:8-34067-1
PG BUTT SPLC 22-16COMM22-18MIL



TE Teilenr.:84953-4
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 4P



TE Teilenr.:521384-2
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 02-A



TE Teilenr.:641737-1
04P CMNL HDR ASSY R/A PC NATL



TE Teilenr.:964203-1
STD PW TIMER CONTACT



TE Teilenr.:4-969484-3
STD TIM MK2 HSG 2P



TE Teilenr.:9-1241961-2
STD TIM HOUSING MKII 2POS



TE Teilenr.:2176186-6
CRGH1206 1% 330R 0.5W



TE Teilenr.:1-1825027-2
FSMRA4JHA04=R/A,TACT PB SW,260

Dokumente

Produktzeichnungen

[PCB Antenna,cable,MHF,698-2700MHz](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2361492-2_1.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2361492-2_1.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2361492-2_1.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[Datasheet_PN-2361492-X](#)

Englisch

[Produktspezifikationen](#)

[Produktspezifikation](#)

Englisch