




LED-Unterbauleuchten Pibo Sensor DIM 25



Artikelnummer: **27700042**

Artikelnummer:	27700042
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	150 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3 V
Leistungsaufnahme:	1,5 W
Energieverbrauch:	2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	261x45x14 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663801

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 27700042	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 261 mm
Barcode 4018412663801	Gewichteter Verbrauch 2 kWh/1000h	Farbtemperatur 3000 K	Breite 45 mm
Verpackungseinheit	Lebensdauer Nominalwert 30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Höhe 14 mm
Hersteller Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert 1,5 W	Lichtausbeute Nominalwert 100 lm/W	Gewicht 175,00 g
Zolltarifnummer 94054231900	Nom. Stromstärke 60 mA	Lichtfarbe warmwhite	Produktdaten
Verpackung	Spannung Nominalwert 3 V	Lichtstrom Nominalwert 150 lm	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Batteriedetails	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Blister/Barcode 1 4018412663801	Enthaltene Anzahl 1	Leuchtendaten	Marke Müller-Licht
Blister/Inhalt (Stück) 1	Enthaltener Typ Fest verbaut	IP-Schutzart 20	CE Kennzeichnung ja
Blister/Gewicht 74,00 g	Typengruppe Sekundär	Memoryfunktion Nein	Garantieprodukt nein
Blister/Abmessungen L=165 B=365 H=40 mm	Sensordaten	Schutzklasse III	Lieferumfang Pibo Sensor DIM 25, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB-Kabel 10cm
Innerbox/Barcode 1 4018412670861	Sendeleistung 75,0 mW		
Innerbox/Inhalt (Stück) 5	Entfernung 5 cm		
Innerbox/Gewicht 188,00 g			
Innerbox/Abmessungen L=370 B=175 H=170 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4018412670878			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 30			
Transportkarton/Gewicht 1000,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=541 B=391 H=363 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
			Recycling