

## **Bauer** **conteneurs pour produits** **dangereux** **GD-N/R**

Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables, hauteur x largeur x profondeur 1514 x 1437 x 1015 mm, pour fût 2 x 200 litres, tablette de rétention avec caillebotis, Équipé de porte à trappe en tant que rampe d'accès, caillebotis et tablette de rétention, socle



**Numéro d'article: 222473**

## **Bauer Box de rétention GD-N/R**

conteneurs pour produits dangereux

- pour stockage à l'abri, en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- hauteur x largeur x profondeur 1514 x 1437 x 1015 mm
- pour fût 2 x 200 litres
- avec porte à trappe (ouverture vers le haut)
- volume de rétention du bac de rétention 210 l
- structure en acier
- tablette de rétention avec caillebotis
- Équipé de porte à trappe en tant que rampe d'accès, caillebotis et tablette de rétention
- caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec toit rabattable
- socle



type de stockage de produits dan	conteneur	volume de rétention de la tablet	210 l
type de conteneur	conteneurs pour produits dangereux	verrouillable	oui
lieu de stockage	à l'abri, en plein air	toit	rabattable
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	type de porte	porte à trappe (ouverture vers le haut)
hauteur	1514 mm	soubassement	socle
largeur	1437 mm	matériau	acier
profondeur	1015 mm	surface	galvanisé
équipement conteneur	porte à trappe en tant que rampe d'accès, caillebotis et tablette de rétention	matériau de caillebotis	acier
type tablette/niveau (dernier ni	tablette de rétention avec caillebotis	surface de caillebotis	galvanisé
capacité	fût 2 x 200 litres	Poids	224 kg