

## Gewindebohrer

Um den nachträglichen Einbau von Steckern usw. in die Gehäuse zu erleichtern, bieten wir Ihnen eine Reihe von Gewindebohrern an.



| Nenn-Ø<br>in mm                            | x Steigung<br>in mm | Kernloch-Ø<br>in mm | Anwendungs-<br>beispiele        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Metrisches Gewinde ISO (DIN 13)</b>     |                     |                     |                                 |
| M1.4                                       | –                   | 1,1                 | Schrauben                       |
| M1.6                                       | –                   | 1,25                | Schrauben                       |
| M2   | –                   | 1,6                 | Schrauben                       |
| M2.5                                       | –                   | 2,05                | Schrauben                       |
| M3   | –                   | 2,5                 | Massepin GP                     |
| M3.5                                       | –                   | 2,9                 | DC-Durchführung D1              |
| M4   | –                   | 3,3                 | Schrauben                       |
| M5   | –                   | 4,2                 | Schrauben                       |
| <b>Metrisches Feingewinde ISO (DIN 13)</b> |                     |                     |                                 |
| M5   | x 0,5               | 4,5                 | DC-Durchführung D2              |
| M6   | x 0,5               | 5,5                 | Schrauben                       |
| M6   | x 0,75              | 5,2                 | Schrauben                       |
| M9   | x 0,5               | 8,5                 | 1.6/5.6 Einlochbuchsen/-stecker |
| M13  | x 1                 | 12,0                | N-Einlochbuchsen/-stecker       |
| <b>UNC-Gewinde</b>                         |                     |                     |                                 |
| UNC 2                                      | –56                 | 1,8                 | Schrauben                       |
| UNC 3                                      | –48                 | 2,1                 | Schrauben                       |
| UNC 4                                      | –40                 | 2,3                 | Schrauben (Bef. Sub D)          |
| UNC 8                                      | –32                 | 3,5                 | DC-Durchführungsfilter DF3      |
| <b>UNF-Gewinde</b>                         |                     |                     |                                 |
| UNF 10                                     | –32                 | 4,1                 | HF-Stecker SMS, SMB, SMC        |
| <b>UNEF-Gewinde</b>                        |                     |                     |                                 |
| UNEF 12                                    | –32                 | 4,8                 | DC-Durchführungsfilter DF2      |
| UNEF 3/8                                   | –32                 | 8,4                 | BNC-Einlochbuchsen/-stecker     |
| <b>UNS-Gewinde</b>                         |                     |                     |                                 |
| UNS 1/4                                    | –36                 | 5,7                 | SMA-Einlochbuchsen/-stecker     |