

C+P

Werkstattsschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 142348



C+P Flügeltürschrank

mit Sichtfenstern und Schubladenblock

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür mit Sichtfenster
- Türen mit außenliegenden Drehbolzen
- Türöffnungswinkel 180 °
- Sichtfenster aus Acrylglas
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- 3 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene
- mit Muldengriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Schranktyp	Werkstattschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Sichtfenstertür	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	930 mm	Material Sichtfenster	Sichtfenster aus Acrylglas
Tiefe	500 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	70 kg	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Schubladen Anzahl	3 Stück	Türöffnungswinkel	180 °
Schubladentraglast	50 kg	Griff	Muldengriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Tür Ausführung	außenliegende Drehbolzen
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	99,94 kg