

TIJERA CORTADORA DE CHAPA RECTO



DESCRIPCIÓN:

Tijera corta chapa con mangos bimaternal, para mejor agarre. Tiene una capacidad de corte de 1,2 mm en acero o 0,7 mm Inox. Ideal para cortar mallas de acero, láminas de PVC, aluminio, cobre y plástico.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- DIN 6438/11.71
- Hojas de acero al cromo-molibdeno.
- Filos templados por inducción.
- Corta 1,2 mm en acero o 0,7 mm Inox.
- Medida: 9"/225 mm
- Apertura: 30 mm

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Modelo | TIJERA CORTADORA DE CHAPA RECTO |
| Código | MT 33 722 |
| Material hoja | Acero al cromo molibdeno |
| Corte acero (mm) | 1,2 |
| Corte inox. (mm) | 0,7 |
| Medida (mm) | 9" / 225 |
| Apertura (mm) | 30 |
| Norma | DIN 6438/11.71 |