



Industrieller IP55 19" Netzwerkschrank mit integrierten Lüftern, 42 HE

800 mm Tiefe, Kühleinheit mit vier Lüftern im Dach integriert, staub- und wassergeschütztes Gehäuse, freistehend, montiert, lichtgrau RAL7035

Part No.: **716147**

EAN-13: 0766623716147 | UPC: 766623716147

Netzwerkschrank 19 Zoll mit Schutzart IP55 für Industrieanwendungen - staubfest und wasserdicht

Der IP55 Standverteiler von Intellinet Network Solutions eignet sich durch seine Ausstattung selbst für raue Industrieumgebungen. Sein antistatisch beschichtetes Stahlgehäuse ist konform mit dem IEC-Standard 60529 zum sicheren Schutz vor eindringendem Staub und Strahlwasser aus beliebigem Winkel. Vier Kabeleinführungen an der Unterseite mit Blindstopfen sind sicher abgedichtet. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wird der Schrank vollständig montiert geliefert, was gleichzeitig für schnellen und komfortablen Einsatz sorgt. Die robuste Stahlkonstruktion trägt schwere 19"-Netzwerkkomponenten mit einer Gesamtlast von 1000 kg und kann per 3-Punktverriegelung im Schwenkhebelgriff abgeschlossen werden. Dieses freistehende IP55-Netzwerk-Rack ist erhältlich in 27 und 42 HE.

Effiziente Kühlung durch integrierte Dachlüftereinheit

Zur Kühlung Ihrer Netzwerkausstattung bringt dieser Schrank eine im Dach montierte Kühleinheit mit vier leisen Lüftern mit. Die Wärmeableitung und

Luftzirkulation sorgt für höhere Leistung und längere Lebensdauer Ihrer Netzwerkkomponenten.

Merkmale:

- Schutzklasse IP55 für Industrieanwendungen: geschützt vor eindringendem Staub und Strahlwasser aus beliebigem Winkel
- Robuste, sichere Stahlkonstruktion mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Nutzbare Installationstiefe: 157 mm bis 687 mm
- Maximale Traglast 1000 kg
- Integrierte Dachlüftereinheit mit Luftfiltern und vier leisen Lüftern mit einer Lautstärke von nur 24,9 dB (A)
- Effiziente Wärmeableitung für breiten Betriebstemperaturbereich bis zu 50°C
- Stahltüren an Front- und Rückseite können 120° geöffnet werden
- Erdungskit im Lieferumfang
- Schwenkhebelgriff mit 3-Punktverriegelung und zwei beiliegenden Schlüsseln
- Nummerierte Höheneinheiten
- Vier abgedichtete Kabeleinführungen an der Unterseite (80 mm Durchmesser) und fünf optionale Lüfteröffnungen mit Abdeckungen
- Perforierter Sockel mit vorgestanzten Kabeldurchführungen auf Front- und Rückseite sowie an linker und rechter Seite
- Lieferzustand vollständig montiert für schnellen Einsatz
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- Schutzart IP55 (entsprechend EN 60529)
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC 60297-2
- DIN41494 Teil 1 und 7

Allgemein - Schrank

- Abmessungen (T x B x H): 800 x 600 x 2145 mm
- Nettogewicht: 115 kg
- Bruttogewicht: 128 kg
- Maximale Traglast: 1000 kg
- Material: 2 mm Stahl (Schienen), 1,2 mm Stahl (versch.)
- Farbe: lichtgrau RAL7035

Allgemein - Kühleinheit

- Vier Lüfter mit Luftfiltern
- Volumenstrom: 85 m³/h pro Lüfter
- Schallpegel: 24,9 db (A)
- Stromkabellänge: 1,8 m
- Temperaturbereich: -10 - 50°C
- Betriebsspannung: 110,0 - 240,0 VAC, 50 - 60 Hz, 10,0 A

Lieferumfang

- Industrieller IP55 19" Netzwerkschrank mit integrierten Lüftern, 42 HE
- Integrierte Dachkühleinheit mit vier Lüftern
- Rackmontagematerial: 10 M6-Schrauben, 10 M6-Käfigmuttern und 10 Unterlegscheiben
- Zwei Schlüssel

Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:

- #716130 - 27 HE
- #716147 - 42 HE



