

Elektrische Fasspumpen und Durchflusszähler

■ leichte, handliche, sichere und leistungsstarke Pumpen zum Umfüllen von Diesel, Heizöl, Motorölen

Typ F

- mit hoher Förderleistung zum komfortablen Abfüllen großer Mengen
- Schutzart IP 24
- inkl. medienbeständigem Schlauch und Alu-Zapfpistole
- 5-m-Kabel mit Schukostecker
- Pumpwerk für Fassrestentleerung bis ca. 1 Liter Restmenge
- Lieferung als nutzungsfertige Garnitur



Fasspumpe Typ F, in 3 Versionen für unterschiedliche Tauchtiefen erhältlich

Typ HP 40

- verschleißarme Kreiselpumpe
- Gewinde M 64 x 4 und G 2"
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz (Auslaufsicherung)

i wahlweise mit Standard- oder Automatikzapfventil (siehe Tabelle)



Elektropumpe Typ HP mit Standardzapfventil (Mengenähler optional)

Typ V

- für Motoren- und Getriebeöle bis SAE 80
- Anschluss: G 2"
- selbstansaugend

i wahlweise mit Standard- oder Automatikzapfventil (siehe Tabelle)



Fasspumpe Typ V, optional auch mit Mengenähler lieferbar.

Typ TP 6

NEU

- für Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel
- selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit integriertem Heberschutz und Filter auf der Saugseite
- hohe Förderleistung
- Automatik-Zapfventil inkl Schlauchdrehgelenk
- Fassgewinde G 2"
- Version mit Konsole: zur praktischen Wandbefestigung



Leistungsstarke Fasspumpe Typ TP 6, inkl. Automatikzapfventil (Mengenähler optional)

Typ W 85

- selbstansaugende, verschleißarme Hybridpumpe inkl. Heberschutz
- besonders hohe Förderleistung
- inkl. Automatikzapfventil
- Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- Fassgewinde R2"



Hybrid-Fasspumpe Typ W85 (Mengenähler optional), Bestell-Nr. 243-998-J0

Gleich mitbestellen

Durchflusszähler

für Typ HP 40, TP 6 und W85

- für verschiedene Flüssigkeiten wie Heizöl/ Diesel, Wasser, Kühlerfrostschutzmittel
- Messprinzip eines Turbinenzählers
- geeignet für alle Durchflussrichtungen
- beleuchtete, digitale Displayanzeige
- Messbereich 5 - 120 L/min
- Totspeicher und 8 Teilmengenspeicher



Bestell-Nr.
243-999-J0

i Bei Bestellung Zubehör bitte Pumpentyp (HP40, TP6, W85) angeben!

Ausführung	F			V		HP 40		W85	TP 6	
Tauchtiefe [mm]	700	1000	1200	840	840	1600	1600	1600	1600	1600
Geeignet für	Diesel, Heizöl, Motorenöl, Hydrauliköl, Bohremulsion, Frostschutzmittel			Motoren- und Getriebeöl bis SAE 80		Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)				
Fördermenge max [l/min]	65	65	65	25	20	37	31	68	55	55
Leistung [W]	500	500	500	740	740	250	250	950	370	370
Ausstattung	2-m-Mineralölschlauch DN 25, Zapfpistole Alu			4-m-Druckschlauch mit Ölzapfventil	4-m-Druckschlauch mit Ölzapfventil inkl. Mengenähler	4-m-Druckschlauch, Standardzapfventil	4-m-Druckschlauch, Automatikzapfventil		4-m-Druckschlauch, Automatikzapfventil, Wandkonsole	
Bestellnummer	117-628-J0	117-629-J0	117-636-J0	117-701-J0	117-703-J0	117-541-J0	117-565-J0	243-998-J0	267-640-J0	267-642-J0