

## Cubi di staffaggio • semifiniti

1908.610



### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Ghisa GG

#### Maggiori informazioni



#### Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

#### Altri prodotti

- Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni										<b>y</b>	Per viti	Nr. fori di fissaggio n		Codice
<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>h<sub>1</sub></b>	<b>h</b>	<b>a</b> ±0,013	<b>b<sub>2</sub></b> ±0,2	<b>b<sub>3</sub></b> ±0,2	<b>l<sub>3</sub></b> ±0,2	<b>l<sub>4</sub></b> ±0,2	<b>[mm]</b>	<b>[mm]</b>	<b>[mm]</b>	<b>[kg]</b>	<b>1908.610</b>	
630	451	640	700	200	200	300	200	300	16	M16	8	495		

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.