

## Trockenbauschleifer ETS 225



Ø 225

## Dämmplattenschleifer EWS 400



Ø 370

mind. 50 %  
Zeitersparnis

### Der leichte und handliche Trockenbauspezialist

#### ANWENDUNG:

- Schleifarbeiten im Trockenbau
- Bearbeiten von Holz- und Metalloberflächen
- ideal an engen Stellen und in kleinen Räumen
- Schleifen von Gips, Spachtelmassen, Farbe

#### MERKMALE:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung
- Großer Schleifteller, schnelle Drehzahl – hohe Abtragsleistung
- Motor oberhalb des Schleiftellers in staubarmer Zone – langlebig
- Spezielle Absaughaube mit abnehmbarem Segment – randnahes Schleifen
- Absaugung über Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller, Direktanschluss für Industriestaubsauger

### Der Dämmplattenschleifer für große Flächen

#### ANWENDUNG:

- Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten beim Vollwärmeschutz

#### MERKMALE:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung
- Dreifaches Spezialgetriebe – hohes Drehmoment, durchzugsstark, langlebig
- Absaugung über Haube mit Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller – verringert das Umherfliegen von Schleiftellen, erspart aufwendiges Säubern der Baustelle
- Absaugstutzen – Anschluss an Industriestaubsauger
- Flexible Haube – geschlossene Führung auf der Oberfläche
- Große Werkzeugfläche – planebenes und schnelles Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	ETS 225
Leistungsaufnahme	700 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	0-1.450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	2.300 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	225 mm
Werkzeugaufnahme	Klett
Gewicht	2,9 kg
Bestellnummer	06203000

Lieferumfang im Koffer inkl. Kletthaftteller und Schleifpapier-Startset (1x P60, P80, P100, P220)

TECHNISCHE DATEN	EWS 400
Leistungsaufnahme	800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	0-85 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	140 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	370 mm
Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Gewicht	3,9 kg
Bestellnummer	0620F000

Lieferumfang im Karton inkl. 1x Schleifpapier P24

