

Univeral-Bindevlies


DuraSoak®

Lieferung als Rolle, Länge x Breite
38000 x 360 mm, Aufnahmekapazität
172 l pro Verpackungseinheit, aus
recyclten Zellulosefasern, Ober-
und Unterschicht aus
stabilisierendem Meltblown-
Spinnvlies

VE 2 Rolle(n)



Artikelnummer: 242390



Univeral-Bindevlies

- Geeignet gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer
- Für Kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten
- Lieferung als Rolle
- Länge x Breite 38000 x 360 mm
- alle 480 mm perforiert
- Aufnahmekapazität 172 l pro Verpackungseinheit
- aus recyclten Zellulosefasern, Ober- und Unterschicht aus stabilisierendem Meltblown-Spinnvlies
- 60 % recyceltes Material

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Länge	38000 mm
Gefahrstoff-Aufnahme	Bindevlies	Länge m	38 m

geeignet für (Anwendung)	gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer	Breite	360 mm
Medium	Säuren, Laugen, Öle, Kühl- und Schmierstoffe, Lösungsmittel	Lagen Anzahl	3 Stück
Aufnahmekapazität/VE	172 l	perforiert	ja
Konfektionierung	Rolle	Perforationsabstand	480 mm
Material	Zellulosefasern, Meltblown- Spinnvlies	Brandschutz	feuerhemmend im trockenen Zustand ((Class A zertifiziert gem. ASTM E 84)
Anteil recyceltes Material	60 %	Gewicht	10,6 kg
Farbe	grau		