

Printmount Taster Kurzhub 12.7 mm



Printmount-Taster  
rot

Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

**Beschreibung**

- Taster in unterschiedlichen Höhen realisierbar
- Hochwertige Gold- und Silberkontakte
- Lötanschlüsse

**Alleinstellungsmerkmale**

- Sichere taktile Eingaberückmeldung
- Einfache Montage
- Sehr lange Lebensdauer

**Weblinks**

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Produkte News](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

**Technische Daten**

**Elektrische Kennwerte**

**Kontaktmaterial Silber**

Schaltspannung	max. 48 VDC
Schaltstrom	max. 125 mA
Nennschaltleistung	2.4 W
Lebensdauer	> 1 Mio. Betätigungen bei Nennschaltleistung
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ < 50 mΩ nach Lebensdauer
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Prellzeit	typ. 0.1 ms

**Kontaktmaterial Gold**

Schaltspannung	max. 24 VDC
Schaltstrom	max. 50 mA
Nennschaltleistung	0.48 W
Lebensdauer	> 1 Mio. Betätigungen bei Nennschaltleistung
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ < 50 mΩ nach Lebensdauer
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Prellzeit	typ. 0.1 ms

**Mechanische Kennwerte**

Betätigungskraft	2.5 ± 0.5 N
Betätigungsweg	0.45 ± 0.1 mm
Endanschlagfestigkeit	> 50 N
Lebensdauer	> 1 Mio. Betätigungen

**Klimatische Kennwerte**

Betriebstemperatur	-25 °C bis 85 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 85 °C
IP-Schutzgrad	IP40

**Sonstige Kennwerte**

Kontaktmaterial	Ag / Au
-----------------	---------

**Kennwerte Löten**

Lötbarkeit	235 °C / 2 sec (IEC 60068-2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec (IEC 60068-2-20 Test Tb Methode 1A)

**Material**

Dichtmembrane IP67	VMQ
Kontaktmaterial Gold	CuZn37 3 µm Ni 2 µm Au
Kontaktmaterial Silber	CuZn37 2,5 µm Ag passiviert
Sockel	Thermoplast (PA 66)
Betätiger	Thermoplast (PC)
Verlängerungskappe	Thermoplast (PC)

**Zulassungen und Konformitäten**

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.




**Anwendungsnormen**

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen



**Konformitäten**

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien



Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

**Dimension [mm]**




Kurzer Betätiger



Langer Betätiger




Höhenvariabler Betätiger



Bohrplan

**Schaltbilder**



**Alle Varianten**

Kontakte	Ausführung	Gesamthöhe / Farbe	Gesamthöhe <sup>1)</sup> / Farbe	Bestellnummer
Au	Langer Betätiger	-	-	1241.1022
Au	Höhenvariabel	10.75 mm / blau	-	1241.1032.4
Ag	Kurzer Betätiger	-	-	1241.1052
Ag	Langer Betätiger	-	-	1241.1072
Ag	Höhenvariabel	8.50 mm / gelb	-	1241.1082.1
Ag	Höhenvariabel	-	14.50 mm / gelb + schwarz	1241.1082.11
Ag	Höhenvariabel	9.25 mm / orange	-	1241.1082.2
Ag	Höhenvariabel	10.00 mm / rot	-	1241.1082.3
Ag	Höhenvariabel	10.75 mm / blau	-	1241.1082.4
Ag	Höhenvariabel	-	16.75 mm / blau + schwarz	1241.1082.41
Ag	Höhenvariabel	11.50 mm / grün	-	1241.1082.5
Ag	Höhenvariabel	13.75 mm / weiss	-	1241.1082.8

<sup>1)</sup> ab 14.50 mm werden die Höhen mit einer zusätzlichen (zweiten) Verlängerungskappe in schwarzer Farbe realisiert

 Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

**Verpackungseinheit** 100 ST