



Schneidet mit handelsüblichen Laubsägeblättern Alu, Platinen, Kunststoff und Holz. Mit Hubzahlregelung.

Dekupiersäge DS 230/E



- ❶ Höhenverstellbares Kopfteil (Patent EP 09783341) bietet wesentliche Vorteile:
- ❷ Standzeit der Sägeblätter wird nach zweimaliger Kürzung verdreifacht (Nutzung der Zähne auch im mittleren Bereich).
- ❸ In unterster Position kann mit einem um 60 mm verkürzten Blatt noch präziser gearbeitet werden.

Das richtige Gerät für den feinen Job. Modellbau, Spielzeugherstellung und Feinmechanik. Mit elektronischer Hubzahlregelung.

Schneidet Weichholz bis 40 mm, Hartholz bis 10 mm, Kunststoff (auch Platinen) bis ca. 4 mm und NE-Metalle bis 2 mm. Plangefräste Arbeitsplatte aus Alu-Druckguss (160 x 160 mm).

Sehr stabiler Sägebügel aus querverripptem Alu-Druckguss (Ausladung 300 mm). Blattführung mit integrierter Blasvorrichtung. Höhenverstellbares Kopfteil (3 Positionen) bietet wesentliche Vorteile (siehe rechts).

Langlebiger, leiser und standfester AC-Motor. Geräuscharmer und verschleißfester Antrieb über Zahnriemen. Längsanschlag und Winkelanschlag mit Skaleneinteilung. Inkl. 5 Sägeblätter (3 grob verzahnt, 2 fein verzahnt).

Technische Daten:

230 V. 85 W. Elektronische Hubzahl von 150 - 2.500/min. Gewicht ca. 2 kg.


NO 27 088



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Video DS 230/E



Ein Absaugstutzen für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Wir empfehlen dazu unseren Compact-Werkstattsauger CW-matic.

Auch die beste Maschine arbeitet mit mittelmäßigen Sägeblättern nur zufriedenstellend! Gehen Sie auf Nummer sicher mit Qualität von PROXXON:

Profi-Dekupiersägeblätter mit Gegenverzahnung.

Saubere Schnittkanten ohne Ausrisse an der Werkstückunterseite. Ideal für Formen- und Modellbau, Spielzeugherstellung, für Designer, Architekten und Schreiner. Für Hart- und Weichholz.



Ohne Querstift. Grob verzahnt. 11 Zähne auf 25 mm

NO 28 119 130 x 1,5 x 0,48 mm 12 Stück

Super-Cut-Feinschnitt-Sägeblätter ohne Querstift. 130 mm.

Für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas, weiche NE-Metalle.



Grob verzahnt (No. 9: 14 Z auf 25 mm)
NO 28 116 130 x 1,5 x 0,48 mm 12 Stück

Normal verzahnt (No. 5: 17 Z auf 25 mm)
NO 28 117 130 x 1,2 x 0,38 mm 12 Stück

Fein verzahnt (No. 3: 20 Z auf 25 mm)
NO 28 118 130 x 0,8 x 0,34 mm 12 Stück

Für harte Werkstoffe wie Eisen, PERTINAX.



Normal verzahnt (No. 5: 36 Z auf 25 mm)
NO 28 112 130 x 0,85 x 0,4 mm 12 Stück

Fein verzahnt (No. 3: 41 Z auf 25 mm)
NO 28 113 130 x 0,75 x 0,36 mm 12 Stück

Sehr fein verzahnt (No. 1: 50 Z auf 25 mm)
NO 28 114 130 x 0,6 x 0,3 mm 12 Stück