



TEGERA® 88800



Entdecke mehr

STRAPAZIERFÄHIGER HANDSCHUH FÜR HARTE BEDINGUNGEN

Strapazierfähiger, hochwertiger Lederhandschuh für harte Bedingungen und starke Beanspruchung. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C, extra langes Bündchen, verstärkter Zeigefinger und verstärkte Handinnenfläche. Mit KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzzeitiger Hitzeeinwirkung bis 427 °C (maximale Betriebsgrenze) und längerfristiger Hitzeeinwirkung bis 204 °C (konstante Betriebsgrenze) standhält. Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie die von der Leather Working Group zertifizierten Gerbereien.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Geschmeidig
- Robust
- Gute Passform

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkter Zeigefinger
- Extra lang
- Verstärkte Handinnenfläche
- KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist



SCHÜTZT VOR/GEGEN

verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

warme bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

werkstattarbeiten, metallarbeiten, schweißerarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, Hitzeschutz, Handschuhe für schwere Arbeiten

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Rindleder

OBERHAND-MATERIAL Vollnarben Rindleder

LÄNGE 290-335 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 4

FARBE Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Faden

VERSCHLUSSART Klettverschluss

STULPENMODELL Weites Sicherheitsbündchen

MATERIAL STULPE Leder




EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENATERIAL Leder, Naturlatex

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	88800-6	7340118316789
7	88800-7	7340118315331
8	88800-8	7340118315355
9	88800-9	7340118315379
10	88800-10	7340118315294
11	88800-11	7340118315317
12	88800-12	7340118316819

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com