

# SERVICEKOFFER

## PROTECTION XL

**DER GROSSE –  
MIT ODER  
OHNE  
ROLLEN!**



### AUSSEN

Der formstabile und robuste Rollenkoffer für hohe Belastungen. Mit dem Doppel-Aluminiumrahmen und dem bruchstabilen X-ABS-Schalen ist der Koffer bis zu 40 kg belastbar und zudem flugtauglich. Der 4-fach Teleskopauszug ist pulverbeschichtet und besitzt einen ergonomischen Handgriff, der sich formschlüssig mit dem Koffergriff ergänzt. Durch den breiten Radstand und die gummierten und gelagerten Laufrollen meistert der PROTECTION XL auch unebene Wege. Die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung gehören zum Standard unserer Werkzeugkoffer.



Griff und Auszug  
geschlossen  
in einer Einheit

Der Koffer **PROTECTION XL** ist mit oder ohne Rollen erhältlich. Beide Varianten können mit folgenden Innenausstattungen geliefert werden:

Im Deckel befindet sich ein Dokumentenfach. Die Bodenplatte ist fest mit der unterteilbaren Bodenschale verbunden.



**6515 / 6515 R**  
Mobile-Werkstatt mit 90 Fächern, optimal für viele kleine Werkzeuge



**6615 / 6615 R**  
Ausstattung mit 42 Fächern



**7015 / 7015 OR**  
Ausstattung mit 58 Fächern, optimal für viele kleine Werkzeuge

## INNEN

Die herausnehmbaren Werkzeugtafeln aus CONPEARL® mit aufgenähten Gewebetaschen sind robust, abwaschbar und austauschbar. Die Bodenwanne ist mit herausnehmbaren Zwischenwänden unterteilbar.



4-fach Teleskopauszug 1020 mm Auszugshöhe

gummierte, gelagerte Laufrollen



88 mm hohe und unterteilbare Bodenwanne



**OPTIONAL:** zusätzliche Werkzeugtafel mit 10 Fächern



Dokumentenfach im Kofferdeckel



Außen: 480 x 350 x 190 mm  
Innen: 460 x 320 x 180 mm



6515: 5800 g  
6515R: 8200 g  
6615: 4900 g  
6615R: 7350 g  
7015: 7400 g  
7015OR: 12500 g

Kippzylinder-Schlösser

auf Anfrage auch mit TSA-LOCK- (für USA-Reisende) oder Zahlenschlössern lieferbar

