

## Rollcart Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 2x10 l Flasche,  
Ladungssicherung durch  
Flaschenhalterung mit  
Sicherungskette, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit  
TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158295



## Rollcart Flaschenkarre

Traglast 100 kg

Flaschenkarre

- Traglast 100 kg
- für 2x10 l Flasche
- Höhe x Breite 1050 x 530 mm
- passend für Flaschen mit Ø 140 mm
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 200 mm



## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Material Felge	Kunststoff
Karrentyp	Flaschenkarre	Rad-Ø	200 mm
Traglast	100 kg	Sicherheitsgriff	nein
Kapazität	2x10 l	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
für Flaschen-Ø	140 mm	Höhe	1050 mm
Material	Stahl	Breite	530 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	370 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	TPE	Gewicht	10 kg