

USB Leitung Typ D, weiblich USB A, IP67, männlich USB A, IP20, Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Anschlussleitung USB
Bedienelemente	
Anschlussart	
• USB	Ja; USB 2.0 Typ x IP67 an Typ A IP20
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	auf weiblicher Seite bis zur IP65 Verschraubung, dann IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Leitungen	
Leitungslänge	0,8 m
kleinster Biegeradius	0 mm; 10x d (Leitungsdurchmesser)
Farbe des Kabelmantels	schwarz
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Steckergehäuse
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	1 N·m; handfest
• Anziehdrehmoment, max.	1,5 N·m; handfest
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; USB 2.0 Leitung (max. 500 mA)
Sonstiges	
Handelsware	Ja; USB-IP67-800M-C7294-Siemens
Hersteller-Name	GETT Gerätetechnik GmbH
Hersteller-Adresse	Mittlerer Ring 1, 08233 Treuen (Vogtland), Deutschland
Zielgeräte	für Panels und PC Systeme mit geeigneter Schnittstelle; Betriebsanleitung des Zielgerätes beachten!
Hinweis:	aktuelle Zertifikate und Zeichnungen beim Hersteller anfordern

Nutzbar in folgenden Produkten

• Produkt 1	6AV6881-0AU14-*
• Produkt 2	6AV6881-0AU14-0DB0
• Produkt 3	6AV6881-0AU14-1DB0
• Produkt 4	6AV2124-*
• Produkt 5	6AV2125-*
• Produkt 6	6AV2145-*
• Produkt 7	6AV7250-*
• Produkt 8	6AV7251-*
• Produkt 9	6AV7863-7*
• Produkt 10	6AV2128-3*
• Produkt 11	6AV6881-0AU14-0DB0
• Produkt 12	6AV6881-0AU14-1DB0
• Produkt 13	6AV6642-0BD01-3AX0
• Produkt 14	6AV6642-0BC01-1AX1
• Produkt 15	6AV6642-0DC01-1AX0
• Produkt 16	6AV6642-0DA01-1AX0
• Produkt 17	6AV6642-0EA01-3AX0
• Produkt 18	6AV6545-0CC10-0AX0
• Produkt 19	6AV6545-0AH10-0AX*
• Produkt 20	6AV6545-0DA10-0AX0
• Produkt 21	6AV6545-0DB10-0AX0
• Produkt 22	6AV6644-*
• Produkt 23	6AV6643-*
• Produkt 24	6AV2123-2*
• Produkt 25	6AV7862-2BC*
• Produkt 26	6AV7862-2BD*
• Produkt 27	6AV7862-2BE*
• Produkt 28	6AV7862-2BF*

letzte Änderung:

25.01.2024 