

Diesel Leichtlauf 10W-40



Beschreibung

Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. In puncto Schmutztragevermögen speziell auf die höhere Rußbelastung von Dieselfahrzeugen ausgerichtet und für den ganzjährigen Einsatz in Pkw-Dieselmotoren mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK) geeignet. Erfüllt die Anforderungen modernster Motorenkonzepte.

Eigenschaften

- leichter Motorlauf
- hervorragendes Schmutztragevermögen
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hohe Motorsauberkeit
- hohe Scherstabilität
- optimale Alterungsstabilität
- hoher Verschleißschutz
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- Turbo-getestet

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • MB-Freigabe 229.3 • VW 505 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0710

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	97,3 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	150 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Optimal für moderne Pkw-Saug- und Turbodieselmotoren wie z. B. TDI und Common Rail-Einspritzung mit und ohne Ladeluftkühlung. Geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Motoranforderungen.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1386 D-F-I
5 l Kanister Kunststoff	1387 D-F-I
20 l Kanister Kunststoff	1388 D-GB-I-E-P
60 l Fass Schwarzblech	1389 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.