

CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE - Crimpeinsatz



1212323

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212323>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk (Paar), für CRIMPFOX-C120, für Kupfer Rohrkabelschuhe 120 mm², WM-Crimp

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212323
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Z
Katalogseite	Seite 427 (C-3-2019)
GTIN	4046356454698
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	142,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	142,4 g
Zolltarifnummer	82079091
Ursprungsland	DE

1212323

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212323>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	HEX-Crimp
Querschnitt max.	120 mm ²
AWG max	4/0

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	= 120 mm ² ... 120 mm ²
------------------------------	---

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE - Crimpeinsatz



1212323

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212323>

Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE - Crimpeinsatz



1212323

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212323>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 8.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de