

Information produit

34 32 130

Pince de préhension de précision pour l'électronique

DIN ISO 9655



- Pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
- Pour saisir, tenir et plier
- Surface intérieure des mâchoires lisse, arêtes minutieusement ébavurées
- Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
- Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
- Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
- Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
- Becs ronds et pointus
- Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	34 32 130
EAN	4003773061496
Pince	brunie
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	59 g
Dimensions	135 x 60 x 19 mm
Norme	DIN ISO 9655
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Longueur de la mâchoire (B)	23,7 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	6,5 mm
Largeur des pointes (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Largeur de tête (A)	11,2 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

