

Kunststofflichtleitkabel

Tastprinzip

K19

Bestellnummer



- Besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen
- Kürzen der Lichtleiter mit Schneidewerkzeug möglich

Technische Daten


Optische Daten

Faserkerndurchmesser	1 mm
Faserkern	PMMA
Faser	Stufenindex
Faserverteilung	parallele Anordnung
Tastweite mit Sensor	160 mm
Öffnungswinkel	55 °


Mechanische Daten

Temperaturbereich	-40...85 °C
Biegeradius	20 mm
Lichtleiterlänge	2 m
Mantelmaterial	PE (black)
Material Endhülse	Aluminium
Manteldurchmesser	2,2 mm
Lichtaustritt	gerade

Kunststofflichtleitkabel sind sehr flexibel und eignen sich für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Lichtleiter werden in 2 m Länge geliefert. Speziallängen sind bis 50 m möglich. Mit Hilfe des Schneidewerkzeuges Z0015 kann der Lichtleiter vom Anwender gekürzt werden.



K19



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

