

Rollcart force 1200 kg

plateau longueur x largeur 1300 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium



Numéro d'article: 203035

Rollcart Chariot à 2 ridelles tubulaires

Force 1200 kg

force 1200 kg

- plateau longueur x largeur 1300 x 800 mm
- hauteur de charge 305 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 2 ridelles (tube d'acier)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | poignée | 2 pièce |
| type de chariot | chariots à dossier | rabattable | non |
| charge | 1200 kg | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| hauteur de charge | 305 mm | pneumatique | caoutchouc plein |
| longueur de plateau | 1300 mm | roulement | roulement à billes |
| largeur de plateau | 800 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| matériau de plateforme | plaque de contreplaqué | matériau de jante | moulage par injection aluminium |
| surface de plateforme | antidérapant | disposition des roues | rectangulaire |
| exécution de plateforme | imperméable | hauteur | 800 mm |
| rehausses | 2 ridelles (tube d'acier) | surface de châssis | finition peinture époxy |
| emboîtable | non | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| matériau | acier | garantie | 5 années |
| matériau de finition | soudé | Poids | 73 kg |
| norme européenne | non | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein |
| 203396 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |