

Giratorio cincado




Uso

Están especialmente indicados para aplicaciones donde la elevación de cargas, elementos que transportar o amarrar, precisen de movimientos direccionales opuestos entre ambos extremos. Evitan que la cadena o cable se retuerza.

Aplicación y consideraciones

Se debe aplicar en cada extremo/anilla el cable, cadena, etc., que queramos unir mediante algún elemento de conexión si fuera necesario. Nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo (C.M.U/WLL) que tiene establecida cada medida.



Medida d	Denominación	Referencia	Carga Trabajo WLL (Kg)	A	B	C	Envase	Embalaje
6	GC 106	0952720-3	260	15	65	14	50	200
8	GC 108	0952721-1	410	20	90	21	50	150
10	GC 110	0952722-0	830	24	115	25	50	50
13	GC 113	0952723-8	1330	32	154	31	25	25
16	GC 116	0952724-6	1660	39	188	42	10	10
19	GC 119	0952725-4	3330	42	229	51	5	5
22	GC 122	0952726-2	3450	51	247	52	5	5
25	GC 125	0952727-0	3600	54	272	55	5	5

Material: Acero C45 | **Acabado:** Cincado blanco



Estos artículos son para uso industrial, unión para cable y cadena (**No son un Equipo de Protección Individual**).