



prima
Vollwaschmittel

Neue Rezeptur:
 Umweltfreundlicher
 durch weniger Füllstoffe!

FÜR STRAHLENDE SAUBERKEIT

- **BESTE WASCHERESULTATE AUCH BEI EXTREM VERSCHMUTZTER WÄSCHE**
- **SEHR GUTE WEISSGRAD-ERESULTATE**
- **FÜR ALLE WASCHBAREN TEXTILIEN (AUSSER WOLLE UND SEIDE) UND ALLE WASCHVERFAHREN**

EINSATZBEREICH

Phosphatreduziertes Vollwaschmittel mit hervorragender Waschkraft. Zur Anwendung in allen Waschverfahren für waschbare Textilien. Für Weiß- und Buntwäsche bei 30 bis 95 °C (außer Wolle und Seide) gemäß den Vorgaben in der Dosiertabelle.

ANWENDUNG

Dosiertabelle (bezogen auf 4,5 kg Trockenwäsche)

Wasserhärte	Einbadverfahren						Zweibadverfahren			
	leicht verschmutzt		normal verschmutzt		stark verschmutzt		Vorwäsche		Hauptwäsche	
	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml
weich (I)	55	70	90	115	125	160	55	70	110	140
mittel (II)	75	95	110	140	150	190	75	95	130	165
hart/sehr hart (III/IV)	95	120	130	165	180	230	95	120	150	190

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Äußerst ergiebig
- Umweltschonend
- Pulverförmig
- Schonend zur Wäsche und Waschmaschine

INHALTSSTOFFE

Phosphate, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, nichtionische Tenside, Seife, Duftstoffe, Enzyme, optische Aufheller

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sack à 20 kg

Art.-Nr. 60021

Kennzeichnung gemäß GefStoffV: Xi, reizend

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 01/13